

# PA 3010 set

Vorverstärker 10 MHz bis 10 GHz



## Kurzbeschreibung

Der PA 3010 dient zur Verstärkung von Messsignalen z.B. schwachen Signalen von hoch auflösenden Nahfeldsonden. Der PA 3010 wird an den 50  $\Omega$ -Eingang eines Spektrumanalysators oder Oszilloskops angeschlossen und über das Steckernetzteil versorgt. Mit einem entsprechenden Kabel kann eine Nahfeldsonde an den Eingang des Vorverstärkers angeschlossen werden. Ein- und Ausgang des PA 3010 sind als SMA-Steckverbinder ausgeführt.

## Lieferumfang

- 1x PA 3010, Vorverstärker 10 MHz bis 10 GHz
- 1x NT FRI EU, Steckernetzteil
- 1x Case 5, Systemkoffer für 5 Nahfeldsonden


## Technische Parameter

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Frequenzbereich | 10 MHz - 10 GHz |
| Verstärkung     | 30 dB           |
| Gewicht         | 400 g           |

# PA 3010 set

Vorverstärker 10 MHz bis 10 GHz

## Messaufbau mit PA 3010



## Lieferumfang

