




## Kurzbeschreibung

Der OA 4005 dient der Überwachung des Test-ICs und der Visualisierung seiner Signale. Er ist über ein Flachbandkabel mit dem Connection Board CB 0708 verbunden. Die Leuchtdioden Signal 1-4 und Spike 1-4 zeigen die Signale des Test-ICs an. Es gibt weiterhin vier Anschlussmöglichkeiten für Oszilloskop-Tastköpfe CH1 bis CH4.

Die Stromversorgung des OA 4005 erfolgt über das Flachbandkabel aus dem Connection Board.

## Technische Parameter

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Grenzfrequenz</b>            | 45 MHz sine wave     |
| <b>Grenzfrequenz</b>            | 1 MHz rectangle wave |
| <b>Max. Eingangsspannung HF</b> | 50 V                 |

## Messaufbau

